

Garant**Mandrini autobloccanti per punte corte, PSC 63, Campo di serraggio: 1-16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Classe articolo	31B

Descrizione

Esecuzione:

- Per rotazione oraria e antioraria.
- Sabbiata.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Fornitura:Inclusa **chiave di serraggio Torx®**.**Accessori speciali:**

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	93,1 mm
Ø Esterno D	50 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Campo di serraggio	1 - 16 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 18000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Coppia di serraggio max. $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte