

**Paio di guanti Waredex Work® 550, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094545 8
GTIN	4008198755081
Classe articolo	04Q

**Descrizione****Esecuzione:**

**Waredex Work® 500.** Ottima presa nel caso di oggetti oleosi o bagnati grazie al rivestimento ruvido in poliuretano. Buona indossabilità e sensibilità al tatto per il massimo comfort. Eccellente resistenza al taglio associata a una barriera meccanica.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Privo di siliconi	sì
Indossabilità	Ottima
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Presa se sporchi d'olio	moderata
Privi di DMF	sì

Materiale rivestimento	PU
Traspirazione	Ottima
Misure guanti da lavoro	8
Presi da bagnati	moderata
Sensibilità tattile	buona
Denominazione originale prodotto	Waredex Work 550
Protezione contro il calore	non disponibile
EN 388 resistenza allo strappo	4
EN 388 resistenza al taglio	5
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Contenuto	16
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Proprietà elettrostatiche	0,2 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Materiale supporto	HPPE, vetro
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio/beige
Peso	75 g
Lunghezza	255 - 265 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio

