

## Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 773 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2438/1536mm



### Dati di ordinazione

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 990870 2438/1536 |
| GTIN            | 4004514224668    |
| Classe articolo | 96P              |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con pannelli truciolari da 16 mm. Piani d'appoggio regolabili con passo da 38 mm. Montaggio rapido interamente a innesto tramite foro chiave dei profili e senza viti. **Carico ripiano** max.: fino a 720 kg; **carico modulo** max.: fino a 3200 kg.

#### Descrizione:

#### Ingombro in pianta:

**Elemento base:** Dimensione nominale = Dimensione esterna mm

**Profondità telaio complessiva:** dimensione nominale = dimensione esterna mm

#### Uso:

Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Possibilità di carico e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata. Uso e montaggio particolarmente facili.

#### Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, <strong>termoverniciati</strong>.

#### Nota:

- **Fornitura solo come elemento base, non come elemento aggiuntivo. All'occorrenza è possibile formare un piano di scaffali collegando saldamente l'un l'altro 2 o più elementi base mediante giunti (in dotazione).**
- **L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 100 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questoripiano.**
- **Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.**
- **La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.**

## Descrizione tecnica

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Scaffalatura  | Elemento base            |
| Profondità ripiano                                  | 773 mm                   |
| Larghezza   | 1536 mm                  |
| Montaggio a cura del cliente                        | sì                       |
| Carico ripiano                                      | 640 kg                   |
| Larghezza ripiano = Dimensione montaggio            | 1536 mm                  |
| Larghezza ripiano                                   | 1536 mm                  |
| Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari | 4                        |
| Materiale piano di appoggio                         | Pannello truciolare      |
| Altezza   | 2438 mm                  |
| Profondità  | 773 mm                   |
| Profondità degli scaffali                           | 773 mm                   |
| Scaffale di larghezza                               | 1536 mm                  |
| Altezza scaffale                                    | 2438 mm                  |
| Spessore inserti                                    | 16 mm                    |
| Regolazione dell'altezza con passo                  | 38 mm                    |
| Esecuzione di montaggio                             | Scaffalatura a innesto   |
| Gamma colori  | RAL 5010, 2004           |
| Attributo del nome del prodotto                     | Profondità 773 mm        |
| Tipo di prodotto                                    | Scaffale a campata lunga |