

Garant
Fresa a raggio completo in HMI GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 1mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	207482 1
GTIN	4045197989550
Classe articolo	11Z

Descrizione
Esecuzione:

Geometria speciale per la lavorazione di **titanio e leghe di titanio**.

4 taglienti frontali fino al centro.

Pertanto utilizzabile come **utensile a 4 taglienti** per tutte le profondità di taglio.

Tolleranza: contorno del raggio = $\pm 0,005$ mm.

Nota:

Si sconsiglia la riaffilatura.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	54 mm
Lunghezza taglienti L_c	2 mm
Numero denti Z	4
Fattore di correzione per v_c	1,25
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in titanio > 850 N/ mm^2	0,012 mm
Avanzamento f_z per contornatura in titanio > 850 N/ mm^2	0,01 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Ø Tagliente D_c	1 mm
Angolo dell'elica	45 grado
Raggio R	0,5 mm

Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	f8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Frese a raggio completo e sferiche

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	60 m/min	S
a umido max.	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------