

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2401****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919860 2401
GTIN	4017976024011
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme in pannelli di legno con superficie simil-faggio.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Portata piano di carico superiore	200 kg
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	600 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2

Larghezza	1197 mm
Altezza piano di carico superiore	900 mm
Altezza	900 mm
Materiale ruota	TPE
Ø Ruota	200 mm
Modello	2401
Peso	44 kg
Altezza piano di carico inferiore	270 mm
Profondità	609 mm
Portata massima	600 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Tipo di prodotto	Tavoli mobili