



## Pedana di lavoro modulo singolo, Modello: A



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966150 A
GTIN	4003866402618
Classe articolo	96Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Struttura in metallo leggero estremamente stabile, resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Gradini in lamiera grecata di alluminio 555x250 mm.

Struttura modulare per configurazioni variabili e ampliabili.

Moduli aggiuntivi in 4 diverse altezze.

Come modulo base a due gradini con max. 3 gradini supplementari, adatta per l'impiego mobile.

Possibilità di aggiungere moduli a partire dal modulo Tipo B.

#### Norma:

**DIN EN 14183.**

### Descrizione tecnica

Altezza di lavoro	2,2 m
Esecuzione scaletta	Gradino
Larghezza pioli / gradini	555 mm
Peso modulo singolo	2,9 kg
Profondità pioli / gradini	250 mm
Combinazione di moduli	A
Materiale	Struttura in metallo leggero, gradini in lamiera scanalata di alluminio

Profondità della pedana	0,3 m
Norma	DIN EN 14183
Altezza piattaforma senza corrimano	0,2 m
Accessibilità	su un lato
Numero di gradini inclusa piattaforma	1
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Pedana di lavoro