

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Carrello pieghevole, Modello: KW11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Telaio in tubo di acciaio con maniglia pieghevole, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio).

Piattaforma in pannello di legno. Ruote in TPE, mozzi su cuscinetti a sfera.

**Norma:****EN 1757-3****Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Peso	24 kg
Altezza ripiegato	315 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza ripiegato	995 mm

Altezza del piano di carico	230 mm
Ø Ruota	160 mm
Portata massima	250 kg
Profondità ripiegato	620 mm
Modello	KW11
Larghezza piano di carico	900 mm
Materiale ruota	TPE
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	600 mm
Tipo di prodotto	Carrello pieghevole