

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2740****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919820 2740
GTIN	4017976027401
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio saldato, ripiani in pannelli di legno con superficie simil-faggio su telaio angolare di acciaio, sponda di contenimento su tutto il carrello alta 12 mm.

2 ruote fisse e 2 piroettanti di Ø 125 mm (con dispositivo di bloccaggio) e ruote in TPE, mozzi su cuscinetti a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Profondità piano di carico	500 mm
Modello	2740
Norma	EN 1757-3
Altezza piano di carico superiore	820 mm

Ø Ruota	125 mm
Altezza piano di carico inferiore	200 mm
Portata piano di carico superiore	80 kg
Peso	28 kg
Larghezza piano di carico	850 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	511 mm
Altezza	1040 mm
Larghezza	985 mm
Portata massima	300 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Tipo di prodotto	Tavoli mobili