

**Tavolo mobile con 3 piani di carico, Modello: 4830****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919875 4830
GTIN	4017976048307
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

**Ripiano a vasca a tenuta stagna** con bordo alto **40 mm**, 3 piani di carico.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Modello	4830
Materiale ruota	TPE
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico inferiore	207 mm

Larghezza	1021 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Altezza piano di carico superiore	829 mm
Portata massima	400 kg
Portata piano di carico centrale	200 kg
Altezza	870 mm
Peso	46 kg
Ø Ruota	160 mm
Larghezza piano di carico	850 mm
Altezza piano di carico centrale	519 mm
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	500 mm
Profondità	500 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili