

Garant**Fresa per finitura in HMI GARANT Master Titan HPC, non rivestito, Ø e8 DC: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	203634 12
GTIN	4045197992093
Classe articolo	11Z

Descrizione**Esecuzione:**

Per **operazioni di finitura**.

Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.

Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.

Per **contornatura di finitura** su **titanio e leghe di titanio**.

Vantaggi:

Tecnologia medica - idonea, anche per alimenti.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Tagliante D _c	12 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Angolo dell'elica	40 grado
Avanzamento f _z per contornatura in titanio > 850 N/mm ²	0,03 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale
Numero denti Z	7
Tolleranza Ø nominale	e8
Ø Codolo D _s	12 mm
Lunghezza taglienti L _c	48 mm
Arrotondamento degli angoli r _v	0,05 mm

Serie	Master Titan
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	130 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	100 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	60 m/min	S
a umido max.	idoneo		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB