

fetra[®]
....**Carrello, Modello: KF2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio saldato, piattaforma in pannello di legno.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Ø Ruota	125 mm
Altezza	860 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Materiale ruota	TPE

Larghezza piano di carico	600 mm
Peso	11 kg
Larghezza	890 mm
Portata	250 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Norma	EN 1757-3
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Modello	KF2
Profondità piano di carico	500 mm
Profondità	500 mm
Tipo di prodotto	Carrello