



## Portautensili universale con mandrino a 3 ganasce



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	836435
GTIN	7290003243815
Classe articolo	83G

### Descrizione

**Esecuzione:**

Portautensili universale con mandrino a 3 ganasce. Ganasce robuste, temprate (58 HRC), lavoro agevole e trasmissione di coppie elevate grazie all'impugnatura in alluminio resistente agli urti con elemento in plastica antiscivolo.

**Vantaggi:**

Grazie al mandrino a 3 ganasce, possibilità di attacco di diverse geometrie (per esempio triangolo o esagono, utensili circolari).

**Uso:**

Serraggio rapido e sicuro dei più svariati utensili come per esempio svasatori conici, raschietti, lime diritte, ecc.

Ø campo di serraggio: 0,5 - 8 mm

Peso: 165 g

### Descrizione tecnica

Ø campo di serraggio	0,5 - 8 mm
Peso	165 g
Tipo di prodotto	Portabroccia in acciaio

### Accessori

Lama di ricambio diritta (80×4,2 mm)acciaio per utensili	836410
--	--------

Lama di ricambio diritta (50×3,2 mm)metallo duro (HM)	836420
Lama di ricambio diritta (75×3,2 mm)HSS	836425