

**Carrelli da magazzino, Modello: 2502****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919800 2502
GTIN	4017976025025
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforma in pannello di legno con superficie simil-faggio.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termovernicciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Norma	EN 1757-3
Portata	600 kg
Altezza	990 mm
Materiale ruota	TPE

Modello	2502
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza del piano di carico	270 mm
Ø Ruota	200 mm
Peso	30 kg
Larghezza piano di carico	1000 mm
Larghezza	1125 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	709 mm
Profondità piano di carico	700 mm
Tipo di prodotto	Carrelli da magazzino