

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2496B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Piani in lamiera d'acciaio **a livello** del bordo del telaio.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Norma	EN 1757-3
Peso	42 kg
Materiale ruota	TPE

Portata massima	500 kg
Altezza piano di carico superiore	860 mm
Profondità	609 mm
Modello	2496B
Altezza	860 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Larghezza	737 mm
Profondità piano di carico	600 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza piano di carico	600 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico inferiore	228 mm
Ø Ruota	160 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili