

fetra[®]
....**Carrello pieghevole, Modello: 3100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919808 3100
GTIN	4017976031002
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio in tubo di acciaio con maniglia pieghevole, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio).

Piattaforma in lamiera di acciaio stampata, con antiscivolo incollato. Ruote in gomma piena.

Norma:**EN 1757-3****Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Altezza ripiegato	240 mm
Peso	12,5 kg
Altezza del piano di carico	150 mm
Modello	3100

Ø Ruota	100 mm
Profondità ripiegato	495 mm
Portata massima	150 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza ripiegato	760 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza piano di carico	740 mm
Materiale ruota	Gomma piena
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	480 mm
Tipo di prodotto	Carrello pieghevole