

**fetra**<sup>®</sup>  


## Carrello richiudibile in alluminio



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 919890        |
| GTIN            | 4017976017327 |
| Classe articolo | 96F           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Profili di alluminio ad alta resistenza, con ruote in PU che non lasciano traccia.  
 Minimo ingombro ripiegato grazie al pratico meccanismo di chiusura con una sola mano.  
 Portata 125 kg.  
 Alt. aperto: 1090 mm  
 Larghezza aperto: 488 mm  
 Prof. aperto: 490 mm  
 Alt. ripiegato: 765 mm  
 Larghezza ripiegato: 488 mm  
 Prof. ripiegato: 64 mm

### Descrizione tecnica

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Prof. aperto    | 490 mm  |
| Peso            | 5,2 kg  |
| Alt. aperto     | 1090 mm |
| Portata         | 125 kg  |
| Prof. ripiegato | 64 mm   |
| Alt. ripiegato  | 765 mm  |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Larghezza aperto    | 488 mm                |
| Larghezza ripiegato | 488 mm                |
| Tipo di prodotto    | Carrello richiudibile |