

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Carrello pieghevole, Modello: 3101****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919808 3101
GTIN	4017976031019
Classe articolo	96F

**Descrizione****Esecuzione:**

Telaio in tubo di acciaio con maniglia pieghevole, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio).

Piattaforma in lamiera di acciaio stampata, con antiscivolo incollato. Ruote in gomma piena.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Ø Ruota	125 mm
Profondità ripiegato	630 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2

Larghezza ripiegato	920 mm
Peso	18,5 kg
Modello	3101
Portata massima	250 kg
Altezza ripiegato	275 mm
Altezza del piano di carico	185 mm
Larghezza piano di carico	910 mm
Materiale ruota	Gomma piena
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	610 mm
Tipo di prodotto	Carrello pieghevole