




Sistema di misura della planarità ProLevel 100, Modello: 100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	467576 100
GTIN	2050002078178
Classe articolo	40N

Descrizione

Esecuzione:

Misurazione della planarità rapida, flessibile e semplice su superfici rettangolari, rotonde o complesse.

Vantaggi:

- **Misurazione della planarità rapida e facile.**
- **Stesura e memorizzazione rapide di modelli.**
- **Rivelatore con superficie sensore di 70 mm e risoluzione di 10 µm. Misurazioni perfino in condizioni di illuminazione difficili.**
- **Portata 80 m.**
- **Valutazione diretta della planarità in 3D e a colori. Possibilità di riconoscere e correggere direttamente gli errori di misurazione.**

Fornitura:

Laser a rotazione autolivellante T430, ricevitore laser R310, telecomando RC310, magnete di commutazione con base prismatica, adattatore di misura M8, alimentatore, valigetta di trasporto robusta.

Descrizione tecnica

Portata	80 m
Grado di precisione (ricevitore)	$\pm 0,02 + 0,03\%$ di linearità mm
Accuratezza	$\pm 0,02$ mrad
Risoluzione (ricevitore)	0,01 mm
Interfaccia	RS 485 & IR

Classe laser	2
Tipo di prodotto	Strumento di livellamento laser