

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 2401B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.

Piani in lamiera d'acciaio **a livello** del bordo del telaio.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Profondità piano di carico	600 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico superiore	900 mm
Materiale ruota	TPE

Larghezza piano di carico	1000 mm
Profondità	609 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Portata massima	600 kg
Altezza	900 mm
Norma	EN 1757-3
Larghezza	1197 mm
Modello	2401B
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico inferiore	270 mm
Peso	56 kg
Ø Ruota	200 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili