

fetra[®]
....**Carrello pieghevole, Modello: KW1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio in tubo di acciaio con maniglia pieghevole, 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio).

Piattaforma in pannello di legno. Ruote in TPE, mozzi su cuscinetti a sfera.

Norma:**EN 1757-3****Verniciatura:**

Blu brillante RAL 5007 **termovernicato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Larghezza ripiegato	815 mm
Modello	KW1
Altezza ripiegato	285 mm
Altezza del piano di carico	205 mm
Portata massima	250 kg

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità ripiegato	470 mm
Peso	15 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota	125 mm
Larghezza piano di carico	720 mm
Materiale ruota	TPE
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	450 mm
Tipo di prodotto	Carrello pieghevole