

**Garant**
**TN. G 160404, Tipo: HB7410-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251542 HB7410-1
GTIN	4045197937735
Classe articolo	21G

### Descrizione

TN. G 160404 HB7410-1 Tipo: HB7410-1  
 Rompitrucioli: TAM  
 Tolleranza: G  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 90 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	Ti
Rompitrucioli	TAM
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 90 m/min
Tipo	HB7410-1
Codice ISO Inserto	TN. G 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura