

**Garant**
**CN. G 120404, Tipo: HB7410-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250156 HB7410-1
GTIN	4045197937490
Classe articolo	21G

### Descrizione

CN. G 120404 HB7410-1 Tipo: HB7410-1  
 Rompitruccioli: TAM  
 Tolleranza: G  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 90 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 90 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7410-1

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	Ti
Rompitrucoli	TAM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura