

**Tavolo mobile con 2 piani di carico, Modello: 4820****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919870 4820
GTIN	4017976048208
Classe articolo	96F

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldata, **ripiano a vasca a tenuta stagna**.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto a sfera. **Ripiani a vasca a tenuta stagna** con bordo alto **40 mm**.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Modello	4820
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Materiale ruota	TPE
Portata massima	400 kg

Larghezza	1021 mm
Altezza	870 mm
Altezza piano di carico inferiore	207 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Peso	36 kg
Larghezza piano di carico	850 mm
Ø Ruota	160 mm
Altezza piano di carico superiore	829 mm
Norma	EN 1757-3
Profondità piano di carico	500 mm
Profondità	500 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili