

Garant**LOEU 090404 R-L, HB735, Modello: UNI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215994 UNI
GTIN	4045197938152
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Codice ISO Inserto: LOEU090404 R-L

Modello: UNI

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	LOEU090404 R-L
Raggio di curvatura	0,4 mm
Modello	UNI
Tipo	HB735
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	175 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	145 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	45 m/min	S
GG(G)	idoneo	220 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		