

Garant
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 20/3mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Classe articolo	210

Descrizione
Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Ø Tagliente D _c	20 mm
Ø Codolo D _s h6	20 mm
Ø D ₃	12 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	32 mm
Lunghezza rampa L per α _{max.}	10,13 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	180 mm
Inserto adatto	XOM.060310
Sporgenza totale L ₁	100 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione a _p	0,3 mm

Angolo rampa α_{\max}	2,26 grado
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Serie	Power Q
Angolo di regolazione κ	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2