

**Garant**

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 52/3mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212817 52/3
GTIN	4045197939364
Classe articolo	210

**Descrizione****Ricambi:**

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**Nota:**

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	XDM.120516
Fresatura a interpolazione Ø D <sub>min.</sub>	88 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	40 mm
Fresatura a interpolazione Ø D <sub>max.</sub>	102 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Foro di attacco	22 mm

Angolo rampa $\alpha_{\max}$	1,42 grado
Fresatura a interpolazione $a_p$	1,5 mm
Ø Tagliente $D_c$	52 mm
Ø $D_3$	36 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\max}$	32,34 mm
Numero taglienti Z	3
Serie	Power Q
Angolo di regolazione $\kappa$	11 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0