

Garant**Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo largo, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215952 32/3
GTIN	4045197939852
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.

Valori di avanzamento elevati per il massimo volume di truciolatura per unità di tempo grazie alla stabilità ottimale degli inserti in direzione della forza di asportazione truciolo.

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s h6	32 mm
Numero taglienti Z	3
Profondità di taglio massima a _{p max}	8 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	200 mm
Ø Tagliente D _c	32 mm
Insero adatto	LO.U0904..
Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Sporgenza totale L ₁	30 mm
Serie	Power Tang
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP