

**Garant**

**Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo stretto, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 16/2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215962 16/2
GTIN	4045197939975
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.

Valori di avanzamento elevati per un massimo volume di truciatura per unità di tempo, grazie all'ottima stabilità degli inserti in direzione della forza di asportazione del truciolo.

**Nota:**

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Descrizione tecnica**

Sede filettata M	M8
Numero taglienti Z	2
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	16 mm
Inserto adatto	LO.U0904..
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
Profondità di taglio massima a <sub>p max</sub>	8 mm
Set di viti per inserti	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	23 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm

Serie	Power Tang
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2