

**Garant**

**Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power  
Tang passo largo, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 63/7mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215966 63/7
GTIN	4045197940032
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Massima stabilità grazie agli inserti disposti in modo tangenziale.

Valori di avanzamento elevati per il massimo volume di truciolatura per unità di tempo grazie alla stabilità ottimale degli inserti in direzione della forza di asportazione truciolo.

**Nota:**

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl}}$	40 mm
Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Foro di attacco	27 mm
Profondità di taglio massima $a_{\text{p max}}$	8 mm
Numero taglienti Z	7

Inserto adatto	LO.U0904..
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	63 mm
Serie	Power Tang
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2