

Garant
Fresa tangenziale a riccio per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 40/4mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Classe articolo	210

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	47 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	4
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	131 mm
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Sporgenza totale L_1	69 mm
Set di viti per inserti	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Tagliente D_c	40 mm
Inserto adatto	LO.U0904..
Serie	Power Tang
Numero di inserti	24
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì

Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2