

**Fresa per smussi a 45°, codolo Weldon, Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216625 4
GTIN	4045197940162
Classe articolo	220

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	SP..060304
Ø D	4 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	28 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	80 mm
Ø Smussatura massima D <sub>max</sub>	10 mm
Set di viti per inserti	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	1
Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	12 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

**Accessori**

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3  
Impronta Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm

211750 1,2