

**HOLEX®**
**SNMX 120408, HUX25, Raggio: 4 mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251399 4      |
| GTIN            | 4045197940377 |
| Classe articolo | 29W           |

**Descrizione**
**Per :**

Portautensili PSSN. Ad esempio portainseriti n. art. 251102; 251103; 251112; 251113.

**Nota:**

Per l'impiego di inserti con raggio  $\geq 3$  mm è necessario modificare la sede degli inserti.

Tipo: HUX25

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 120 m/min

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 30 - 80 m/min

**Descrizione tecnica**

|  |                |
|--|----------------|
| Materiale da taglio                              | HM             |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 50 - 120 m/min |
| Uso secondario                                   | M              |
| Condizione di taglio                             | continuo       |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria | 30 - 80 m/min  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo                            | HUX25   |
| Profondità di taglio $a_p$      | 1 - 4 mm                                      |
| Impiego principale              | P   |
| Avanzamento f                   | 0,1 - 0,2 mm/gir,                             |
| Serie                           | Portainseriti eco con bloccaggio a leva       |
| Serie                           | Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn |
| Serie                           | Portainseriti con bloccaggio a vite           |
| Codice ISO Inserto              | SNMX 120408                                   |
| Attributo del nome del prodotto | HUX25   |