

Cassone per trucioli con doppio fondo in lamiera forata, Volume del cassone: 300l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919930 300
GTIN	2050001936745
Classe articolo	94B

Descrizione

Esecuzione:

Il contenitore, a tenuta di olio e di acqua, è dotato di una **lamiera forata su tutto il fondo** e di un rubinetto di scarico da 1 pollice. È indicato dunque **soprattutto per la raccolta e la separazione di materiali solidi dai liquidi**.

Il contenitore con pareti dello spessore di 3 mm può essere facilmente ribaltato dall'operatore del carrello elevatore mediante una fune.

Il telaio di base è dotato di tasche d'inforcamento per le forche del carrello.

Dispositivo di sicurezza contro lo scivolamento involontario, lamiera del cassone dotata di profilo su tutti i bordi.

Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Descrizione tecnica

Saldatura a tenuta di olio	sì
Sedi forche Dim. D	60 mm
Lunghezza	1440 mm

Dotazione con lamiera forata	Doppio fondo in lamiera forata
Altezza dei punti di carico	395 mm
Distanza sedi forche B	10 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	60 mm
Paranco a fune	sì
Meccanismo ribaltabile	Paranco a fune
Volume delle vasche	300 l
Con sedi per forche	sì
Dimensione interna sedi forche larghezza	200 mm
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Larghezza	680 mm
Peso	112 kg
Altezza	580 mm
Sedi forche Dim. A	200 mm
Portata	750 kg
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili

Accessori

Set di ruote per contenitori ribaltabili e per trucioli, poliammide, 4 pz. Portata / ruota 450 kg

919970 450