

Garant**Alesatore NPT 1:16, NPT: 3/8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Classe articolo	110

Descrizione**Esecuzione:**

Per alesare senza interruzione fori già sgrossati a gradino o a cono. Non per fori cilindrici.

Descrizione tecnica

Ø Massimo D ₂	15,4 mm
Ø Minimo D ₃	13,75 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Lunghezza complessiva L	85 mm
Numero taglienti Z	8
Lunghezza taglienti L _c	27 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Rapporto di conicità	1:16
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Bit per viti con impronta
a croce Phillips**Dati utente**

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		