

Cassone per trucioli con doppio fondo in lamiera forata, Volume del cassone: 500l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919930 500
GTIN	2050001936752
Classe articolo	94B

Descrizione

Esecuzione:

Il contenitore, a tenuta di olio e di acqua, è dotato di una **lamiera forata su tutto il fondo** e di un rubinetto di scarico da 1 pollice. È indicato dunque **soprattutto per la raccolta e la separazione di materiali solidi dai liquidi**.

Il contenitore con pareti dello spessore di 3 mm può essere facilmente ribaltato dall'operatore del carrello elevatore mediante una fune.

Il telaio di base è dotato di tasche d'inforcamento per le forche del carrello.

Dispositivo di sicurezza contro lo scivolamento involontario, lamiera del cassone dotata di profilo su tutti i bordi.

Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Descrizione tecnica

Volume delle vasche	500 l
Peso	130 kg
Lunghezza	1440 mm

Paranco a fune	sì
Distanza sedi forche B	150 mm
Altezza dei punti di carico	495 mm
Esecuzione rubinetto di scarico	Rubinetto di scarico con filtro
Sedi forche Dim. D	60 mm
Dotazione con lamiera forata	Doppio fondo in lamiera forata
Portata	1000 kg
Altezza	680 mm
Dimensione interna sedi forche altezza	60 mm
Meccanismo ribaltabile	Paranco a fune
Saldata a tenuta di olio	sì
Dimensione interna sedi forche larghezza	200 mm
Sedi forche Dim. A	200 mm
Con sedi per forche	sì
Larghezza	780 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili

Accessori

Set di ruote per contenitori ribaltabili e per trucioli, poliammide, 4 pz. Portata / ruota 450 kg

919970 450