

Cassone ribaltabile con sistema di scarico, verniciato, Volume del cassone: 300l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919950 300
GTIN	2050001936790
Classe articolo	94B

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore ribaltabile **per materiali solidi** con baricentro vantaggioso del carico. Possibilità di ribaltamento a qualsiasi altezza mediante una fune.

La lamiera del cassone è dotata di profilo su tutti i bordi e di un telaio di base robusto con tasche d'inforcamento. Un dispositivo di sicurezza impedisce lo scivolamento e il rovesciamento involontari.

Dimensioni interne delle tasche d'inforcamento: AxD 200x80 mm.

Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Descrizione tecnica

Peso	112 kg
Protezione contro il ribaltamento	sì
Con paranco a fune	sì
Altezza	835 mm

Portata	750 kg
Larghezza	770 mm
Distanza sedi forche B	300 mm
Lunghezza	1260 mm
Campo d'impiego	per materiali solidi
Volume delle vasche	300 l
Altezza dei punti di carico	740 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili

Accessori

Set di ruote per contenitori ribaltabili e per trucioli, poliammide, 4 pz. Portata / ruota 450 kg

919970 450