

fetra[®]
....**Transpallet con bilancia, Portata: 2000kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919915 2000
GTIN	4017976021225
Classe articolo	96D

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio e forcelle antitorsione.

Bilancia con campo di pesatura 1–2000 kg, con una precisione di ± 2 kg. Graduazione di 1 kg. Display LCD, touch-panel con tasto ON/OFF e tasto della tara, alimentazione di corrente mediante 4x1,5V batterie AA (comprese nella fornitura).

Testo didascalie:

Rulli a forcella in poliuretano disposti in tandem.

Ruote piroettanti in poliuretano.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Verniciatura:

Giallo / nero **termovernicato**.

Descrizione tecnica

Larghezza	540 mm
Lunghezza forcella	1150 mm
Larghezza forcella	160 mm

Portata	2000 kg
Peso	117 kg
Campo sollevamento	85 - 205 mm
Materiale ruote piroettanti	Poliuretano
Materiale rulli a forcella	Poliuretano, disposti in tandem
Lunghezza	1550 mm
Bilancia	sì
Colore	giallo - nero
Campo di pesatura	1 - 2000 kg
Numero di batterie contenute	4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR6
Grado di protezione IP	IP 65
Tipo di prodotto	Transpallet

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081551 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081553 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081552 LR6