

**Transpallet a pantografo, Portata: 1000kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919916 1000
GTIN	4017976068152
Classe articolo	96D

**Descrizione****Esecuzione:**

Telaio e forcelle antitorsione.<br>Pompa manuale idraulica senza manutenzione. Timone in robusto tubo d'acciaio.

**Testo didascalie:**

Corsa 85 - 800 mm.

Rulli a forcella in poliuretano di  $\varnothing$  80 x 50 mm.

Ruote piroettanti in poliuretano di  $\varnothing$  180 x 50 mm.

**Verniciatura:**

Giallo / nero **termovernicato**.

**Descrizione tecnica**

Larghezza forcella	160 mm
Peso	110 kg
Lunghezza	1540 mm
$\varnothing$ Ruote piroettanti	180x50 mm
Larghezza	540 mm

Ø Rulli a forcella	80×50 mm
Materiale rulli a forcella	Poliuretano
Materiale ruote piroettanti	Poliuretano
Campo sollevamento	85 - 800 mm
Lunghezza forcella	1165 mm
Portata	1000 kg
Tipo di prodotto	Carrello elevatore a pantografo