

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB730-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB730-1 Tipo: HB730-1

Rompitruccioli: XUM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 35 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	UNI
Profondità di taglio a_p	0,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitruccioli	XUM
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Velocità di taglio v_c applicazione principale	35 - 230 m/min
Tipo	HB730-1
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura