

**Garant****DC. T 11T308, Tipo: HB730-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Classe articolo	21G

## Descrizione

DC. T 11T308 HB730-1 Tipo: HB730-1  
Rompitrucoli: XUM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 3,3 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 35 - 230 m/min

## Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 3,3 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	UNI
Tipo	HB730-1
Avanzamento $f$	0,15 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	35 - 230 m/min
Rompitrucoli	XUM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD
Codice ISO Insetto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura