

Cassone ribaltabile con sistema di scarico, verniciato, Volume del cassone: 900l



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919950 900
GTIN	2050001937414
Classe articolo	94B

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore ribaltabile **per materiali solidi** con baricentro vantaggioso del carico. Possibilità di ribaltamento a qualsiasi altezza mediante una fune.

La lamiera del cassone è dotata di profilo su tutti i bordi e di un telaio di base robusto con tasche d'inforcamento. Un dispositivo di sicurezza impedisce lo scivolamento e il rovesciamento involontari.

Dimensioni interne delle tasche d'inforcamento: AxD 200x80 mm.

Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

Descrizione tecnica

Volume delle vasche	900 l
Lunghezza	1260 mm
Campo d'impiego	per materiali solidi
Larghezza	1570 mm

Altezza	835 mm
Protezione contro il ribaltamento	sì
Con paranco a fune	sì
Distanza sedi forche B	600 mm
Peso	165 kg
Portata	1000 kg
Altezza dei punti di carico	740 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili

Accessori

Set di ruote per contenitori ribaltabili e per trucioli, poliammide, 4 pz. Portata / ruota 450 kg

919970 450