

**Garant****DNMG 110404, Tipo: HB730-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DNMG 110404 HB730-1 Tipo: HB730-1

Rompitrucoli: XUM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 35 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitrucoli	XUM
Avanzamento $f$	0,2 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	35 - 230 m/min
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HB730-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 6 mm
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura