

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7510, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213577 ST1400
GTIN	4045197941039
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Spessore inserti migliorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l'usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax.} = 4$ mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,22 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,22 mm
Modello	ST1400
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	SEMT 1305 AGSR
Tipo	HB7510
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		