

## Garant

### Portafrese con trascinatori frontali cilindrico, con foro per il lubrorefrigerante, SK 50 A = 300, Mandrino di $\varnothing d_1$ : 16mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301152 16
GTIN	4045197942296
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificato.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

### Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

### Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

### Nota:

Altre misure su richiesta.

## Descrizione tecnica

Mandrino di $\varnothing d_1$	16 mm
$\varnothing D_2$	38 mm
Lunghezza mandrino portafresa $L_4$	17 mm
Sporgenza totale Dim. A	300 mm
$\varnothing$ Attacco $D_1$	16 mm
Adattatore	SK 50 A = 300

Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali