

Garant
Portafrese con trascinatori frontali antivibrante, cilindrico, con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 300, Mandrino di \varnothing d1: 27mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306713 27
GTIN	4045197942487
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Con foro per chip Balluff/RFID.**
- **Maggiore superficie di appoggio.**

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Sporgenza totale Dim. A: 300 mm

\varnothing D₂: 58 mm

Lunghezza mandrino portafresa L₄: 21 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	21 mm
Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Mandrino di \varnothing d ₁	27 mm
\varnothing D ₂	58 mm

Ø Attacco D ₁	27 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali