

Garant**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:
M10X231****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 301313 M10X231 |
| GTIN | 4045197942821 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:****Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.****Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø Esterno D | 41 mm |
| Filettatura M | M10×231 |
| Lunghezza utile L ₁ | 231 mm |
| Ø Foro D ₁ | 10,5 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 250 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| L ₂ | 7 mm |
| Adattatore | SK 40 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |

| | |
|--|----------------------------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 μm |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Oscillazione | evaporato |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |