

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4130, Modello: INOX**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212879 INOX
GTIN	4045197943149
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	1,1 mm
Modello	INOX
Raggio di curvatura	1,6 mm
Spessore inserti S	4.76 mm
Codice ISO Inserto	XDMT090416ZDSR
Tipo	HB4130
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p\max}$	1,1 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\max}$	1,5 mm

Raggio programmato con $a_{p\max}$	3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		