

**Garant****Mandrino portautensili con codolo Weldon con fori LR, PSC-63 A = 100, Ø di serraggio D1: 16mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308509 16
GTIN	4045197944016
Classe articolo	31C

## Descrizione

### Esecuzione:

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

### Uso:

Per il serraggio di utensili concodolo Weldon a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

### Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiavi a bussola n. art. 309893.

### Nota:

Riduzione adatta di PSC 63 su PSC 40 o PSC 50 n. art. 318892.

Bussola di riduzione adatta di SK 40 o HSK 63 su PSC 40 o PSC 50 disponibile su richiesta.

Bussola di riduzione adatta di SK 50 o HSK 100 su PSC 63 o PSC 80 disponibile su richiesta.

Prolunghe adatte al n. art. 318894, 318895 e 318896.

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Ø Esterno D	48 mm
Adattatore	PSC-63 A = 100
Norma attacco	ISO 26623-1

Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino