

Garant
Fresa ad angolo in HMI, Forma D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	208038 12
GTIN	4045197943774
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza angolare $\pm 8'$.

Nota:

Per la fresatura di guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.

Avanzare con f_z al 50% fino a piena lavorazione.

Passaggio interno per LR: no

Numero denti Z: 6

Numero denti Z: 6

Ø pos. libera D_1 : 5 mm

Lunghezza complessiva L: 55 mm

Ø codolo D_s : 10 mm

Avanzamento f_z in acciaio < 900 N/mm²: 0,04 mm

Descrizione tecnica

Ø pos. libera D_1	5 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 900 N/mm ²	0,04 mm
Lunghezza complessiva L	55 mm
Numero denti Z	6
Ø codolo D_s	10 mm
Ø tagliente D_c	12 mm
Forma	D

Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 1833
Tolleranza Ø nominale	js16
Direzione di avanzamento	orizzontale
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Angolazione dello smusso angolare	60 grado
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico