



## Prolunga in Densimet per frese modulari filettate, Ø d = 12 mm, Filettatura M × Lcompl.: M6X105



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Classe articolo	31A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Caratteristica antivibrante.**
- **Tolleranza codolo h6.**

#### Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

Passaggio interno per LR: sì

Oscillazione: evaporato

Ø foro D<sub>1</sub>: 6,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 10 mm

Lunghezza utile L<sub>1</sub>: 60 mm

### Descrizione tecnica

Ø foro D <sub>1</sub>	6,5 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Filettatura M	M5
Adattatore	Ø d = 12 mm
Ø codolo d	12 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato

